


DC 電源 + 5V

付属電源ケーブルを使用して準備します。電流容量は 0.3A 位あれば良い為、アルカリ乾電池4本をシリアル接続(6V)でも使用可能です。その際、シリアル整流用シリコンダイオード(1A 位)を入れ、約 0.6V 位をドロップします。

注意！ 黒…GND 赤…+5V

DC 電源ケーブルは、CPU 破壊につながりますので、装着時はくれぐれも極性に気をつけてご利用下さい

GND +5V



基板との接続例

